US Wire & Cable Flexible Cord
July 10, 2025

All prices shown are per 1000 Feet. Cut charges may apply. Pricing subject to change without notice. Please refer to Southwire's full terms and conditions https://www.southwire.com/TermsAndConditions

SIZE	SOOW BLACK	SOOW YEL* 105 C	SJOOW BLACK	SJOOW YEL* 105 C
18/2	$535.00		$463.00	
18/3	$632.00		$564.00	$839.00
18/4	$804.00		$720.00	
18/5	$1,357.00			
16/2	$682.00	$805.00	$601.00	
16/3	$766.00	$950.00	$685.00	$890.00
16/4	$1,011.00	$1,275.00	$900.00	
16/5	$1,638.00			
14/2	$1,052.00		$825.00	
14/3	$1,140.00	$1,470.00	$1,021.00	$1,207.00
14/4	$1,500.00	$1,900.00	$1,398.00	$1,654.00
14/5	$2,170.00			
12/2	$1,390.00		$1,050.00	
12/3	$1,622.00	$2,040.00	$1,380.00	$1,730.00
12/4	$2,025.00	$2,650.00	$1,875.00	
12/5	$2,825.00			
10/2	$1,930.00		$1,714.00	
10/3	$2,550.00	$2,707.00	$2,139.00	
10/4	$2,800.00	$3,200.00	$2,650.00	
10/5	$3,475.00			

SEOOW BLACK	SOOW/SEOO YEL 105 C	SEOOW WHITE	SJEOOW BLACK	SJEOO/SJOO YEL 105 C
$557.00			$479.00	
$658.00	$774.00	$774.00	$564.00	$650.00
$837.00			$764.00	
$1,584.00		$1,584.00		
$654.00	$764.00		$564.00	
$798.00	$914.00	$914.00	$670.00	$820.00
$1,053.00	$1,204.00	$1,204.00	$905.00	
$1,640.00		$1,714.00		
$1,015.00			$844.00	$950.00
$1,150.00	$1,364.00	$1,364.00	$1,044.00	$1,215.00
$1,500.00	$1,774.00	$1,774.00	$1,410.00	
$2,163.00				
$1,355.00			$1,274.00	
$1,704.00	$2,014.00	$2,014.00	$1,310.00	$1,665.00
$2,050.00	$2,364.00	$2,364.00	$1,840.00	
$3,014.00				
$1,964.58			$1,804.00	
$2,234.00	$2,704.00	$2,704.00	$2,139.00	$2,435.00
$2,629.00	$3,314.00	$3,314.00	$2,439.00	
$3,779.00				

SJEW
$608.44
$702.54
$705.00
$749.47
$811.37
$955.00
$1,257.53
$1,450.00
$2,425.00

STOW	STOOW	SJTW	SJTOW	SJTOOW
$535.60			$450.47	
			$550.00	$522.81
			$721.81	
			$544.57	$544.57
$886.83	$767.81	$685.73	$685.00	
	$1,013.51			
$1,294.38				
	$1,166.53	$1,022.98	$1,227.57	$950.06
	$1,707.40	$1,407.69		

Size	SOOW Control (6/C or more Blk Only	SEOOW Control (6/C or more Blk Only
18/6	$1,500.00	$1,613.00
18/7	$1,550.00	$1,815.00
18/8	$1,787.00	$1,862.00
18/10	$2,121.00	$2,210.00
18/12	$2,200.00	$2,490.00
18/14		$3,922.00
18/16	$2,700.00	$4,324.00
18/20	$3,850.00	
18/24	$4,210.00	$5,687.99
18/30	$5,269.99	
16/6	$1,700.00	$1,877.00
16/7	$1,990.00	$2,074.00
16/8	$2,200.00	$2,404.00
16/9	$2,500.00	$2,615.00
16/10	$2,790.00	$2,908.00
16/12	$3,220.00	$3,355.00
16/14		$4,085.00
16/16	$4,100.00	$4,208.00
16/20	$4,990.00	
16/24		$7,307.99
16/30	$8,799.99	
14/6	$2,805.00	$2,947.00
14/7	$3,100.00	$3,320.00
14/8	$3,425.00	$3,689.00
14/10	$4,260.00	
14/12	$4,635.00	
14/16	$6,894.99	
14/24		
12/6	$3,500.00	$3,756.00
12/7	$3,970.00	
12/8	$4,600.00	
12/9	$5,399.99	
12/37		
10/7	$5,499.99	$6,473.99

Size	SOOW Shielded
18/2	$ 2,725.00
18/3	$ 3,190.00
18/4	$ 3,890.00
18/6	$ 5,629.99
18/8	$ 6,820.99
18/12	$ 9,411.99
18/16	
16/2	$ 3,787.00
16/3	$ 4,226.00
16/4	$ 4,637.00
16/8	$ 7,902.99
16/12	$ 8,414.99
16/16	$ 15,089.98
14/3	$ 5,969.99
14/4	$ 7,188.99
12/2	$ 6,053.99
12/3	$ 7,065.99
12/4	$ 9,087.99

Entertainment Stage Lighting		
Size	Standard	Heavy Duty
8	$1,350.00	
6	$1,730.00	$2,143.50
4	$2,430.00	$2,803.50
2	$3,340.00	$4,128.50
1		$4,818.50
1/0	$5,799.99	
2/0		$7,285.49
3/0		
4/0		$10,898.49

Vacuum Cleaner Cord SVT		
18/2	White	$480.00

SAFEGUARD		
SIZE	SOOW	SJOOW
18/3	$900	$950
16/2	$870	
16/3	$1,075	
16/4	$1,400	$1,250
14/2	$1,668	
14/3	$1,732	$1,400
14/4	$2,200	$1,675
12/3	$2,450	
12/4	$3,025	
10/3	$3,100	
10/4	$3,675	

	SOOW		SEOOW	
	Non-UL	UL/CSA	Non-UL Blk	Non-UL Yw
8/3	$3,210.00	$3,925.00	$3,300.00	
8/4	$4,020.00	$5,379.99	$4,100.00	$5,000.00
8/5	$5,799.99		$5,399.99	
6/2	$3,700.00			
6/3	$4,500.00	$6,294.99	$4,500.00	
6/4	$5,479.99	$7,609.99	$5,299.99	$6,999.99
6/5	$7,299.99	$10,499.99		
4/3		$8,499.99	$6,949.99	
4/4	$8,674.99	$15,499.98	$8,999.99	
4/5		$16,699.98		
2/3	$11,399.99		$11,749.99	
2/4	$13,999.99	$17,499.98	$14,999.99	
2/5	$19,999.98	$25,399.97		